

# Каска RFI-3 BIOT® RAPID (БИОТ Рапид) оранжевая (72714)

Артикул: 9.840



## Описание

**Каска рекомендована для работы на высоте согласно Приказу Минтруда России № 782н от 16.11.2020 г.**

- Заглушки вентиляционных отверстий изготовлены из материала, чувствительного к УФ-излучению, изменяют окраску от ярко-красного до бледно-красного цвета, информируя пользователя об окончании срока службы каски.
- Паз для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски.



Каска RFI-3 BIOT® RAPID (БИОТ Рапид) оранжевая (72714)

Артикул: 9.840

[Посмотреть на сайте](#)

- Корпус каски по бокам имеет пазы для специальных элементов для удерживания на корпусе каски ленты для налобного фонаря.

**СИЗ головы по ГОСТ EN 397-2012 (защитные каски)**

- Основные требования ГОСТ EN 397-2012
- Очень низкая температура (-50°C)
- Брызги металла (БМ)

**Конструктивные особенности:**

- УФ-индикатор.
- Фиксатор для ленты закрытых защитных очков в комплекте поставки.
- 4-точечный подбородочный ремень в комплекте поставки, с креплением к корпусу каски.
- Слот для крепления защитных наушников / защитных лицевых щитков.
- Укороченный козырек.
- Регулировка высоты ношения каски.
- Элементы для фиксации налобной ленты фонаря на каске.

**Предпочтительные области применения:** для работ на высоте, монтаж и наладка оборудования, машиностроение и металлургия, добыча и переработка нефти и газа, горнодобывающая промышленность, метрострой, обслуживание тоннелей и мостов, погрузо-разгрузочные работы, портовые работы и аэропорты, монтаж и наладка оборудования, строительство и ЖКХ.

**Материал корпуса каски:** полипропилен / PP.

**Материал исполнения амортизационных лент внутренней оснастки:** текстиль.

**Кол-во точек крепления амортизационных лент внутренней оснастки к корпусу каски:** 8.

**Система регулировки размера затылочной ленты:** плавная регулировка размера с помощью поворота храпового механизма.

**Вентиляция:** вентиляционные отверстия с приспособлением для закрывания.

**Температурный режим эксплуатации:** от -50 до +50 °C.

**Масса:** 326 г.

**Цвет:** оранжевый.

**ТР ТС 019/2011**